



Lanternă de buzunar cu LED și cu acumulator, Tip: 150



Date comandă

Numărul de comandă	081363 150
GTIN	4062406942588
Clasa articolului	02A

Descriere

Execuție:

Lampă cu LED de buzunar robustă, reîncărcabilă, din aluminiu eloxat. **Comutare în 2 trepte**, cu funcție suplimentară **boost**, oferă **o putere excelentă de iluminare**, pentru toate tipurile de utilizări. Focalizarea cu o singură mână permite reglarea simplă și rapidă a conului de lumină.

- **Monitorizarea încărcării și a descărcării datorită LED-ului colorat de la comutator.**
- **Durată lungă de funcționare cu putere constantă de iluminare.**
- **Mufă de încărcare USB-C.**
- **Protecție la rostogolire involuntară.**
- **Cu cap de lampă focalizabil.**

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB-C și acumulator. Cu curea de mână.

Notă:

Pentru acumulatori de schimb recomandate, consultați Cod 081365.

Descriere tehnică

Flux luminos treapta 2	140 lm
Clasă de protecție IP	IP 54
Ø cap	28 mm
Lungimea totală	144 - 154 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Capacitate acumulator	1,6 Ah
Acumulator înlocuibil	da
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumuloare incluse	1
Flux luminos	400 lm
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Durată de iluminare treapta 2	5 h
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Valoare CRI	>80
Durata de iluminare	1,5 h
Corpuri de iluminat	Lampă cu LED
Durată de iluminare boost	30 s
Greutate	95 g
Flux luminos Boost	700 lm
Tip produs	Lanternă de buzunar

Accesorii

Acumulator de schimb 16650	081365 16650
----------------------------	--------------