

Garant**Freze din carburăcu cap sferic HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 5/6mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 207280 5/6 |
| GTIN | 4045197127518 |
| Clasa articolului | 11X |

Descriere**Execuție:**

Ascuțire de precizie pentru cele mai mari exigențe privind acuratețea suprafeței. Toleranță:
Contur radial = $\pm 0,005$ mm.

Notă:

Produsul succesor recomandat este Cod 207244.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------|
| Număr de dinți Z | 2 |
| Avans f_z pentru frezare prin copiere în oțel < 1100 N/mm ² | 0,037 mm |
| Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 1100 N/mm ² | 0,032 mm |
| Ø tăişului D_c | 5 mm |
| Ø cozii D_s | 6 mm |
| Lungimea totală L | 100 mm |
| Lungimea tăişului L_c | 9 mm |
| Factor de corectare pentru v_c | 1,25 |
| Unghiul elicei | 30 grad |
| Rază R | 2,5 mm |
| Strat de acoperire | TiAlN |
| Materialul sculei | Carbură |
| Standard | Normă de fabricație |

| | |
|---|---------------------------------|
| Tip | H |
| Toleranță Ø nominal | f8 |
| Direcția de așchiere | Orizontal, înclinat și vertical |
| Lățime de atac a_e la operația de frezare | 0,5×D la frezare laterală |
| Lățime de atac a_e la operația de frezare | 0,03×D la frezare prin copiere |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 |
| Răcire interioară | nu |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Freză cu cap sferic |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 210 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 190 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 175 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 140 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 135 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 65 m/min | M |
| GG(G) | indicat în anumite condiții | 300 m/min | K |
| CuZn | indicat în anumite condiții | 350 m/min | N |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |
| Aer | recomandat | | |

Servicii

| | |
|--------------|-----------|
| Coadă Tip HB | 129100 HB |
|--------------|-----------|

