

**HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N, neacoperit, Ø DC h8: 2,5mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG4031 2,5 |
| GTIN | 4067263101741 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere**Execuție:**

HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Ascuțire profil. Suprafață: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

Similar Codului 114031.**Recomandare:****Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Notă:**Produsul succesori pentru Cod 114030.**

Ref. 13,5 – 16: Cu coadă în trepte Ø 12,7 mm.

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------|
| Număr de dinți Z | 2 |
| Unghiul la vârf | 118 grad |
| Lungimea canalului de aşchii L _c | 30 mm |
| Lungimea totală L | 57 mm |
| Toleranță Ø nominal | h8 |
| Coadă tip | Coadă cilindrică |

| | |
|--|-------------------|
| Ø nominal D_c | 2,5 mm |
| Ø cozii D_s | 2,5 mm |
| adâncime maximă de găurire recomandată L_2 | 26,3 mm |
| Standard | DIN 338 |
| Avans f pentru oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,03 mm/rot |
| Conținut | 20 |
| Serie | CleverDrill |
| Strat de acoperire | neacoperit |
| Materialul sculei | HSS |
| Tip | N |
| Răcire interioară | nu |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------|---------|
| Alu Termo Pl | indicat în anumite condiții | 80 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | 60 m/min | N |
| Alu $> 10\% \text{ Si}$ | indicat în anumite condiții | 50 m/min | N |
| Oțel $< 500 \text{ N/mm}^2$ | recomandat | 35 m/min | P |
| Oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$ | recomandat | 32 m/min | P |
| Oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$ | recomandat | 22 m/min | P |
| Oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | indicat în anumite condiții | 18 m/min | P |
| GG(G) | indicat în anumite condiții | 30 m/min | K |
| CuZn | recomandat | 40 m/min | N |
| Ulei | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |

Accesorii

| | |
|--|---------------|
| HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114031 în cutie Mărime coadă 1-13 | 115051 1-13 |
| HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031 ca set de schimb Mărime coadă 1-10 | 115056 1-10 |
| HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031 ca set de schimb Mărime coadă 1-13 | 115056 1-13 |
| HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114031 în cutie Mărime coadă 1-10 | 115051 1-10 |
| HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031 ca set de schimb Mărime coadă 1-6 | 115056 1-6 |
| HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031 ca set de schimb Mărime coadă 1-10,5 | 115056 1-10,5 |
| HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114031 în cutie Mărime coadă 1-10,5 | 115051 1-10,5 |
| HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5 | 114031 2,5 |