

**HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N, neacoperit, Ø DC h8: 5,5mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG4031 5,5    |
| GTIN               | 4067263101826 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere****Execuție:**

**HOLEX CleverDrill:** Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Ascuțire profil. Suprafață: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

**Similar Codului 114031.****Recomandare:****Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C$$

**Notă:****Produsul succesori pentru Cod 114030.**

Ref. 13,5 – 16: Cu coadă în trepte Ø 12,7 mm.

**Descriere tehnică**

|   |                  |
|---|------------------|
| Standard  | DIN 338          |
| Toleranță Ø nominal                                   | h8               |
| Coadă tip   | Coadă cilindrică |
| Avans f pentru oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>           | 0,05 mm/rot      |
| adâncime maximă de găurire recomandată L <sub>2</sub> | 48,8 mm          |
| Ø nominal D <sub>C</sub>                              | 5,5 mm           |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Lungimea totală L                           | 93 mm             |
| Ø cozii D <sub>s</sub>                      | 5,5 mm            |
| Lungimea canalului de aşchii L <sub>c</sub> | 57 mm             |
| Unghiul la vârf                             | 118 grad          |
| Număr de dinţi Z                            | 2                 |
| Conţinut                                    | 20                |
| Serie                                       | CleverDrill       |
| Strat de acoperire                          | neacoperit        |
| Materialul sculei                           | HSS               |
| Tip   | N                 |
| Răcire interioară                           | nu                |
| Inel colorat                                | fără              |
| Tip produs                                  | Burghiu elicoidal |

### Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Termo Pl                  | indicat în anumite condiții | 80 m/min       | N       |
| Aluminiu (cu aşchii scurte)   | indicat în anumite condiții | 60 m/min       | N       |
| Alu > 10% Si                  | indicat în anumite condiții | 50 m/min       | N       |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 35 m/min       | P       |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 32 m/min       | P       |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 22 m/min       | P       |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | indicat în anumite condiții | 18 m/min       | P       |
| GG(G)                         | indicat în anumite condiții | 30 m/min       | K       |
| CuZn                          | recomandat                  | 40 m/min       | N       |
| Ulei                          | recomandat                  |                |         |
| Umiditate maximă              | recomandat                  |                |         |

## Accesorii

|  |               |
|--|---------------|
| HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031 ca set de schimb Mărime coadă 1-13   | 115056 1-13   |
| HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114031 în cutie Mărime coadă 1-13        | 115051 1-13   |
| HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114031 în cutie Mărime coadă 1-10,5      | 115051 1-10,5 |
| HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114031 în cutie Mărime coadă 1-10        | 115051 1-10   |
| HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031 ca set de schimb Mărime coadă 1-10   | 115056 1-10   |
| HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031 ca set de schimb Mărime coadă 1-10,5 | 115056 1-10,5 |
| HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031 ca set de schimb Mărime coadă 1-6    | 115056 1-6    |
| HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5,5                           | 114031 5,5    |