



## Camere de termoviziune, Tip: 872S



### Date comandă

Numărul de comandă	474040 872S
GTIN	4029547024801
Clasa articolului	47E

### Descriere

#### Execuție:

Cameră pentru reprezentarea vizibilă a razelor infraroșii. Cu ajutorul calității excelente a imaginii și a rezoluției reduse a temperaturii, pot fi identificate și cele mai mici diferențe de temperatură. Astfel se poate efectua o analiză calitativă și cantitativă a temperaturii. **Identificare Auto-Hot-Cold-Spot. Scala Assist:** setare automată a unei scale semnificative pentru a măsura valorile detectate. **Cu cameră digitală de 5 mpx integrată.** Instrumentul de măsurare poate fi conectat cu smartphone-ul dvs. prin bluetooth și prin **aplicația testo Thermography**. Operare intuitivă cu un design aspectuos.

#### Aplicație:

Pentru întreținerea preventivă, pentru a monitoriza atât instalațiile mecanice, cât și cele electrice sau procesele de producție. Recomandat în mod deosebit pentru întreținere, pentru domeniul construcțiilor, încălzirii și instalațiilor precum și pentru managementului clădirilor și instalațiilor și a tehnicii sanitare.

#### Livrare:

Inclusiv cablu USB, alimentator, acumulator Li-Ion, software profesionist (descărcare gratuită), ghid de punere în folosință, ghid scurt, protocol de calibrare și geantă.

### Descriere tehnică

Interval de temperatură	-30 - 650 °C
Precizia	±2 °C sau 2 % din valoarea măsurată
Dimensiune detector	640×480 px
Distanță minimă de focalizare	0,5 m
Număr de acumulatori incluse	1
Câmp vizual	42×30 grad
Calibrarea	Preț la cerere
Frecvență de succesiune a imaginilor	9 Hz
Sensibilitate termică	0,05 K
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Dimensiune afișaj	3,5 inch
Tip produs	Camere de termoviziune

## Servicii

CalibrareTermometru cu infraroșu Tip A	027600 A
--	----------