



Camere de termoviziune, Tip: 871S



Date comandă

Numărul de comandă	474040 871S
GTIN	4029547024795
Clasa articolului	47E

Descriere

Execuție:

Cameră pentru reprezentarea vizibilă a razelor infraroșii. Cu ajutorul calității excelente a imaginii și a rezoluției reduse a temperaturii, pot fi identificate și cele mai mici diferențe de temperatură. Astfel se poate efectua o analiză calitativă și cantitativă a temperaturii. **Identificare Auto-Hot-Cold-Spot. Scala Assist:** setare automată a unei scale semnificative pentru a măsura valorile detectate. **Cu cameră digitală de 5 mpx integrată.** Instrumentul de măsurare poate fi conectat cu smartphone-ul dvs. prin bluetooth și prin **aplicația testo Thermography**. Operare intuitivă cu un design aspectuos.

Aplicație:

Pentru întreținerea preventivă, pentru a monitoriza atât instalațiile mecanice, cât și cele electrice sau procesele de producție. Recomandat în mod deosebit pentru întreținere, pentru domeniul construcțiilor, încălzirii și instalațiilor precum și pentru managementului clădirilor și instalațiilor și a tehnicii sanitare.

Livrare:

Inclusiv cablu USB, alimentator, acumulator Li-Ion, software profesionist (descărcare gratuită), ghid de punere în folosință, ghid scurt, protocol de calibrare și geantă.

Descriere tehnică

Calibrarea	Preț la cerere
Distanță minimă de focalizare	0,5 m
Interval de temperatură	-30 - 650 °C
Sensibilitate termică	0,08 K
Precizia	±2 °C sau 2 % din valoarea măsurată
Dimensiune detector	480×360 px
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Câmp vizual	35×26 grad
Număr de acumulatoare incluse	1
Frecvență de succesiune a imaginilor	9 Hz
Dimensiune afișaj	3,5 inch
Tip produs	Camere de termoviziune

Servicii

CalibrareTermometru cu infraroșu Tip A	027600 A
--	----------