



Camere de termoviziune, Tip: 865S



Date comandă

Numărul de comandă	474040 865S
GTIN	4029547024771
Clasa articolului	47E

Descriere

Execuție:

Camera pentru reprezentarea vizibilă a razelor infraroșii. Cu ajutorul calității excelente a imaginii și a rezoluției reduse a temperaturii, pot fi identificate și cele mai mici diferențe de temperatură. Astfel se poate efectua o analiză calitativă și cantitativă a temperaturii. **Identificare Auto-Hot-Cold-Spot. Scala Assist:** setare automată a unei scale semnificative pentru a măsura valorile detectate.

Aplicație:

Pentru întreținerea preventivă, pentru a monitoriza atât instalațiile mecanice, cât și cele electrice sau procesele de producție. Recomandat în mod deosebit pentru întreținere, pentru domeniul construcțiilor, încălzirii și instalațiilor precum și pentru managementului clădirilor și instalațiilor și a tehnicii sanitare.

Livrare:

Inclusiv cablu USB, alimentator, acumulator Li-Ion, software profesionist (descărcare gratuită), ghid de punere în folosință, ghid scurt, protocol de calibrare și geantă.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
-----------------------	----------------------

Câmp vizual	31×23 grad
Distanță minimă de focalizare	0,5 m
Dimensiune detector	320×240 px
Număr de acumuloare incluse	1
Precizia	±2 °C sau 2 % din valoarea măsurată
Calibrarea	Preț la cerere
Interval de temperatură	-20 - 280 °C
Frecvență de succesiune a imaginilor	9 Hz
Sensibilitate termică	0,1 K
Dimensiune afișaj	3,5 inch
Tip produs	Camere de termoviziune

Servicii

CalibrareTermometru cu infraroșu Tip A	027600 A
--	----------