

**Micrometru digital de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Afișaj ușor lizibil. Suprafețe de măsurare armate cu carbură.

Citare digitală și analogică. Carcasă metalică protejată împotriva prafului și stropirii cu apă.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. 1 tampon sferic pentru măsurarea suprafețelor curbe.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță	4 μm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Ø pivot	6,5 mm
Calibrarea	B1
Număr de baterii incluse	1
Tip de baterii	Celulă buton
Pasul tijei	0,5 mm
Citare	0,001 mm
Clasă de protecție IP	IP 54

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------