

**Micrometru digital de exterior, Domeniu de măsurare: 25-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421492 25-50
GTIN	4062406051495
Clasa articolului	42B

**Descriere****Execuție:**

Afișaj ușor lizibil. Suprafețe de măsurare armate cu carbură.

Citire digitală și analogică. Carcasă metalică protejată împotriva prafului și stropirii cu apă.

**Funcționare:**

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. 1 tampon sferic pentru măsurarea suprafețelor curbe. 1 etalon de reglare.

**Descriere tehnică**

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Număr de baterii incluse	1
Eroare de toleranță	4 μm
Tip de baterii	Celulă buton
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	B2
Citire	0,001 mm
Pasul tijei	0,5 mm

Clasă de protecție IP	IP 54
Ø pivot	6,5 mm
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

### Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100

### Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 25 mm	421100 25
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032