

**Set de micrometre digitale de exterior, Domeniu de măsurare: 0-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421496 0-100
GTIN	4062406063221
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Afișaj ușor lizibil. Suprafețe de măsurare armate cu carbură.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Micrometre de exterior Cod 421492 cu calibrele-inel aferente.

Descriere tehnică

Număr de micrometre	4
Domeniu de măsurare	0 - 100 mm
Număr de baterii incluse	4
Clasă de protecție IP	IP 54
Număr de etaloane de reglare	3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032

Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S2
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Set de micrometre de exterior Domeniu de măsurare 0-100 mm	020430 0-100
Calibrare DAkkS Set de micrometre de exterior Domeniu de măsurare 0-100 mm	020440 0-100

Accesorii

Micrometru digital de exterior Domeniu de măsurare 0-25 mm	421492 0-25
Micrometru digital de exterior Domeniu de măsurare 25-50 mm	421492 25-50
Micrometru digital de exterior Domeniu de măsurare 50-75 mm	421492 50-75
Micrometru digital de exterior Domeniu de măsurare 75-100 mm	421492 75-100
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357