



## Micrometru digital de exterior cu suprafețe de măsurare în trepte, Domeniu de măsurare: 0-25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	421721 0-25
GTIN	4062406063238
Clasa articolului	42B

### Descriere

#### Execuție:

Afișaj digital ușor lizibil, care dispune și de citire analogică. Carcasă metalică robustă.

Tijă de măsurare rotativă, suprafețe de măsurare armate cu carbură

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

### Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip de baterii	Celulă buton
Eroare de toleranță	4 $\mu$ m
Citire	0,00005 inch
Clasă de protecție IP	IP 54
Citire	0,001 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Calibrarea	B1

Număr de baterii incluse	1
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Citire comutabilă	mm / inch
Pasul tamburului micrometric	1/50
Tip produs	Micrometru de exterior

### Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25

### Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
--	------------