



Micrometru digital de exterior cu vârf de măsurare, Domeniu de măsurare: 0-25mm



Date comandă

Numărul de comandă	421727 0-25
GTIN	4062406063252
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Afișaj digital ușor lizibil, care dispune și de citire analogică. Carcasă metalică robustă. Tijă de măsurare rotativă, suprafețe de măsurare armate cu carbură

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 54
Citare	0,001 mm
Citare	0,00005 inch
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Calibrarea	B1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Eroare de toleranță	4 μm
Tip de baterii	Celulă buton
Număr de baterii incluse	1

Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Citire comutabilă	mm / inch
Pasul tamburului micrometric	1/50
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
--	------------