



## Micrometru digital de exterior cu discuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 0-25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	421729 0-25
GTIN	4062406063269
Clasa articolului	42B

### Descriere

#### Execuție:

Afișaj digital ușor lizibil, care dispune și de citire analogică. Carcasă metalică robustă.

Tijă de măsurare fixă

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

### Descriere tehnică

Paralelismul suprafețelor de măsurare	4 $\mu$ m
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Calibrarea	B1
Eroare de toleranță	4 $\mu$ m
Tip de baterii	Celulă buton
Citire	0,00005 inch
Ø discului de măsurare	20 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire	0,001 mm

Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Citire comutabilă	mm / inch
Pasul tamburului micrometric	1/50
Tip produs	Micrometru de exterior

### Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25
Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100

### Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
--	------------