



Micrometru digital de exterior pentru măsurarea canalelor, Domeniu de măsurare: 0-25mm



Date comandă

Numărul de comandă	421725 0-25
GTIN	4062406063245
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Afișaj digital ușor lizibil, care dispune și de citire analogică. Carcasă metalică robustă.

Tijă de măsurare fixă

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

Tip de baterii	Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire	0,001 mm
Eroare de toleranță	4 μm
Număr de baterii incluse	1
Calibrarea	B1
Citire	0,00005 inch
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	digital

Ambalaj	Cutie stabilă
Citire comutabilă	mm / inch
Pasul tamburului micrometric	1/50
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
--	------------