

Pereche de traverse LNS-DUO 100×50, Lungimea traverselor: 2700mm



Date comandă

Numărul de comandă	991338 2700
GTIN	4058255037407
Clasa articolului	96P

Descriere

Execuție:

Profil rectangular, modelat la rece, cu plăcuțe metalice sudate. Fiecare plăcuță metalică are 5 cârlige stabile, pentru distribuirea optimă a sarcinii în suportul raftului pentru paletă. Greutatea suportată de fiecare pereche de traverse este de până la 3060 kg.

Livrare:

2 coloane pentru agățarea pe cadrul coloanei, inclusiv câte 2 știfturi de siguranță.

Culoare:

RAL 2004 **acoperit cu vopsea pulbere**portocaliu.

Notă:

Noile traverse cu adâncimea de 50 mm se pot combina numai în perechi cu traversele vechi cu adâncimea de 40 mm.

Descriere tehnică

Domeniu de utilizare	Raft
Tip de traverse	LNS-DUO 100×50
Lungimea traverselor	2700 mm
Capacitate portantă per pereche de traverse	1545 kg
Înălțime montant	100 mm
Tip produs	Bară / Traversă