

## Pereche de traverse LNS-DUO 110×50, Lungimea traverselor: 2700mm



### Date comandă

Numărul de comandă	991342 2700
GTIN	4058255037414
Clasa articolului	96P

### Descriere

#### Execuție:

Profil rectangular, modelat la rece, cu plăcuțe metalice sudate. Fiecare plăcuță metalică are 5 cârlige stabile, pentru distribuirea optimă a sarcinii în suportul raftului pentru paletă. Greutatea suportată de fiecare pereche de traverse este de până la 3060 kg.

#### Livrare:

2 coloane pentru agățarea pe cadrul coloanei, inclusiv câte 2 știfturi de siguranță.

#### Culoare:

RAL 2004 **acoperit cu vopsea pulbere**portocaliu.

#### Notă:

Noile traverse cu adâncimea de 50 mm se pot combina numai în perechi cu traversele vechi cu adâncimea de 40 mm.

### Descriere tehnică

Lungimea traverselor	2700 mm
Tip de traverse	LNS-DUO 110×50
Domeniu de utilizare	Raft
Capacitate portantă per pereche de traverse	2460 kg
Înălțime montant	110 mm
Tip produs	Bară / Traversă