



Lămpi de lucru cu LED-uri pentru culori naturale, COLOUR MATCH, Tip: SUN4



Date comandă

Numărul de comandă	081513 SUN4
GTIN	5708997356579
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

COLOUR MATCH. LED special cu valoare CRI mare pentru **redarea perfectă a culorilor** și durabilitate a LED-urilor extrem de îndelungată. Perfecte pentru toate lucrările de vopsire, polizare, curățare și pregătire. Concepute pentru utilizarea în atelierele de lăcuit. **Lentila de sticlă poate fi schimbată**, este rezistentă la toate tipurile de solvenți, chiar și la curățarea zilnică.

SUNMATCH 4. Lampă de lucru cu LED și acumulator, ușor de manevrat, cu cap flexibil la 180° pentru pregătirea și ajustarea culorilor. Cu funcție de SCANARE CCT progresivă.

Cu funcție de SCANARE CCT progresivă. Odată activată, lampă scanează automat suprafața obiectului cu întregul domeniu al spectrului de culori. Blocarea este posibilă în orice moment. Optimă pentru detectarea defectelor de vopsea.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare și alimentator.

Descriere tehnică

Valoare CRI	95
-------------	----

Culoarea luminii	culoare naturală
Greutate	270 g
Clasă de protecție IP	IP 65
Zonă ATEX	nu există
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Lungimea totală	203 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	1
Durata de iluminare	2 - 10 h
Alimentare cu energie	Alimentare la acumulator
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Denumirea producătorului	SUNMATCH 4
Flux luminos	50 - 500 lm
Lățimea totală	89 mm
Tip produs	Lampă de lucru