



Polizor unghiular GWS, Tip: 30-230PB



Date comandă

Numărul de comandă	077153 30-230PB
GTIN	4059952609102
Clasa articolului	03C

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular puternic de 230 mm:

- Motor performant cu Constant-Electronic, pornire lină și limitarea curentului de pornire.
- Protecție ridicată a utilizatorului datorită mânerului principal Vibration-Control și a celui suplimentar, KickBack Stop și protecție împotriva repornirii automate.
- Mâner rotativ pentru șlefuire și debitare optimă.
- Piuliță de strângere rapidă SDS și blocarea axului.

Avantaj:

Mai puțin timp de inactivitate cauzat de lucrările de întreținere

- datorită designului compact și motorului de 2800 watt, fără perii.

Protecție la utilizare și confort ridicate

- Frâne.
- Control recul.
- Repornire protecție.
- Pornire lină.
- apărătoare de protecție reglabilă fără scule.
- Mâner lateral antivibrații.

Afișajul cu LED:

afișajul cu LED ajută utilizatorul să optimizeze modul de lucru.

Cablu de curent:

cablul de 4 metri înseamnă confort pe șantier.

Tehnologie de anulare a vibrațiilor:

Sistemul de anulare a vibrațiilor obține cele mai scăzute niveluri de vibrații din acest segment de produse și permite lucrul fără oboseală.

Comutator de protecție:

dezactivare imediată a sculei la eliberarea comutatorului.

Livrare:

Inclusiv capac de protecție, mâner suplimentar.

Inclusiv piuliță de strângere rapidă SDS.

Descriere tehnică

Putere absorbită	2800 W
Lungimea cablului	4 m
Vibrație maximă conform EN	5 m/s ²
Stop Kickback	da
Denumirea producătorului	GWS 30-230 PB
Lățime	334 mm
Tensiune nominală	230 V
Lungime	524 mm
Particularitate	Sistem de frânare
Particularitate	Comutator PROtection
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Blocaj contra repornirii	da
Întrerupător de siguranță	da
Adâncimea maximă de tăiere	59 mm
Pornire lină	da
Greutate	5,9 kg
Racord filetat	M14
Înălțime	139 mm
Ø maxim al discurilor	230 mm
Turație maximă	6500 min ⁻¹
Tip produs	Polizor unghiular