

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614770 13
GTIN	4062406141318
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Înălțime inel h_2	9,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	180 mm
Lățime falcă I	29 mm
Înălțime falcă h_1	5,3 mm
Ø inelului D	25,5 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Opritor final pe partea falcii	nu
Funcție oprite pe partea fălcii	nu
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Chei de șuruburi