

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614770 10
GTIN	4067263001096
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Lățime falcă l	22 mm
Ø inelului D	20,8 mm
Deschiderea cheii	10 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	160 mm
Înălțime inel h ₂	7,7 mm
Înălțime falcă h ₁	4,8 mm
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Opritor final pe partea falcii	nu
Funcție oprite pe partea fălcii	nu
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Chei de șuruburi