

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614770 11
GTIN	4067263001102
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Dimensiuni deschidere chei	metric
Deschiderea cheii	11 mm
Ø inelului D	22,5 mm
Lățime falcă I	26,1 mm
Înălțime inel h <sub>2</sub>	8,7 mm
Înălțime falcă h <sub>1</sub>	4,8 mm
Lungime cheie L	168 mm
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Opritor final pe partea falcii	nu
Funcție oprite pe partea fălcii	nu
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Chei de șuruburi