

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 17mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614770 17
GTIN	4062406141356
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Ø inelului D	33,3 mm
Înălțime inel h ₂	10,7 mm
Deschiderea cheii	17 mm
Înălțime falcă h ₁	5,8 mm
Lungime cheie L	233 mm
Lățime falcă l	37 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Opritor final pe partea falcii	nu
Funcție oprite pe partea fălcii	nu
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Chei de șuruburi