

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 21mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614770 21 |
| GTIN | 4067263001195 |
| Clasa articolului | 61B |

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Înălțime inel h_2 | 13,9 mm |
| Ø inelului D | 42 mm |
| Lățime falcă l | 46,7 mm |
| Înălțime falcă h_1 | 7,3 mm |
| Deschiderea cheii | 21 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Lungime cheie L | 286 mm |
| Poziție inel | 0 grad |
| Număr de dinți | 72 |
| Unghi prindere | 5 grad |
| Proces producție | forjat în matriță |
| Material | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață | cromat |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Opritor final pe partea falcii | nu |
| Funcție oprite pe partea fălcii | nu |
| Cu cap pivotant | nu |
| Clichet reversibil | nu |
| Tip produs | Chei de șuruburi |