

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614770 32
GTIN	4067263001249
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Lățime falcă l	63,1 mm
Deschiderea cheii	32 mm
Lungime cheie L	425 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime inel h ₂	16,6 mm
Înălțime falcă h ₁	9,4 mm
Ø inelului D	60 mm
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Opritor final pe partea falcii	nu
Funcție oprite pe partea fălcii	nu
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Chei de șuruburi