

**Garant****Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă pliabilă, Număr de chei: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	614775 10
GTIN	4067263001300
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Livrare:**

Câte 1 cheie Cod 614770 în mărimile 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**Notă:**

Husele pliabile de schimb sunt disponibile la nr. 614773.

**Descriere tehnică**

Număr de chei	10
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Dimensiuni deschidere chei	metric
Opritor final pe partea falcii	nu
Funcție oprite pe partea falcii	nu
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	nu

Tip produs

Chei de șuruburi

**Accesorii**

Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 16 mm	614770 16
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 18 mm	614770 18
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 13 mm	614770 13
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 11 mm	614770 11
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 10 mm	614770 10
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 19 mm	614770 19
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 17 mm	614770 17
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 8 mm	614770 8
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 9 mm	614770 9
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 14 mm	614770 14