

**HALDER****Ciocan fără recul cu coadă din fibră de sticlă, Ø cap ciocan: 60mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 755001 60     |
| GTIN               | 4030618312581 |
| Clasa articolului  | 73W           |

**Descriere****Execuție:**

Piesă intermediară robustă, din oțel, cu capete atașabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. **Fără recul** datorită bilelor de oțel din corpul ciocanului.  
Coadă din 3 componente, incasabil, fără alunecare, cu miez din fibră de sticlă.

**Aplicație:**

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

**Piese de schimb:**

Pentru cap atașabil de schimb din nylon consultați Cod 754910.

**Descriere tehnică**

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Lungimea totală                  | 385 mm                    |
| Greutate                         | 1,625 kg                  |
| Ø cap ciocan                     | 60 mm                     |
| Utilizare material               | Nailon, alb, dur          |
| Lungimea cap cu capete atașabile | 145 mm                    |
| Materialul cozii                 | Mâner din fibră de sticlă |
| Serie                            | SUPERCRAFT®               |
| Denumirea producătorului         | SUPERCRAFT                |
| Mâner                            | ergonomic                 |

|            |        |
|------------|--------|
| Fără recul | da     |
| Tip produs | Ciocan |

---

## Accesorii

|  |           |
|--|-----------|
| Cap atașabil de schimb, nylon Ø cap ciocan 60 mm | 754910 60 |
|--|-----------|