

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel cu blat din bambus, Lungime: 1000/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	920016 1000/2
GTIN	4067263001416
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

**Workstation eLevel** – reglabil electric pe înălțime fără trepte. Reglare pe înălțime cu panou de comandă electronic. Panou de comandă cu ecran și funcție de memorare. Prin acționare se adaptează **înălțimea întregii stații de lucru**.

**Culoare:**

**Picior** antrazit RAL 7016, **neconfigurabil**.

**Coloane** aluminiu eloxat, **neconfigurabil**.

**Perete lateral și perete posterior** gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere, configurabil**.

**Notă:**

- **Vă rugăm să aveți în vedere, la utilizarea carcaselor pentru înșurubarea sub blatul de lucru, că înălțimea carcaselor nu trebuie să depășească maximul de 500 mm.**
- **Atenție: La montarea în serie, vă rugăm să folosiți tablele de forfecare Cod 920350 (pericol de strivire).**

Dimensiunile cu .../2 sunt prevăzute cu o unitate alternativă de ridicare. Datele tehnice sunt similare cu cele de la unitățile de ridicare de până acum, abateri minore. La aceste dimensiuni, panoul de comandă este diferit vizual, dar nu diferă și funcțional.

- **Introducerea acestor numere de articol se face numai după consultarea prealabilă cu departamentul de achiziții tehnice P93, tel +49 89 8391 9165; trebuie verificată disponibilitatea curentă.**
- **Țineți cont de capacitatea maximă de încărcare, care nu trebuie depășită în nici un caz! Deosebit de important în planificarea structurilor portante cu coloane.**

## Descriere tehnică

Reglare pe înălțime continuă	da
Principiu de reglare pe înălțime	structură completă
Blat de lucru grosime	50 mm
Serie	Workstation
Panou de comandă cu ecran și funcție Memory	da
Adâncime	800 mm
Tip ștecăr intrare	F
Greutate	70 kg
Blat de lucru lungime	1000 mm
Blat de lucru adâncime	800 mm
Material masă lucru	Bambus
Tensiune nominală	250 V
Model	eLevel
Lățime	1000 mm
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	670 - 990 mm
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	670-990 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	50 mm
Egalizarea înălțimii	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Masa de lucru