

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel cu blat Eluplan gri închis, Lungime: 2000/2mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 920012 2000/2 |
| GTIN | 4067263001379 |
| Clasa articolului | 91P |

Descriere**Execuție:**

Workstation eLevel – reglabil electric pe înălțime fără trepte. Reglare pe înălțime cu panou de comandă electronic. Panou de comandă cu ecran și funcție de memorare. Prin acționare se adaptează **înălțimea întregii stații de lucru**.

Culoare:

Picior antrazit RAL 7016, **neconfigurabil**.

Coloane aluminiu eloxat, **neconfigurabil**.

Perete lateral și perete posterior gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere, configurabil**.

Notă:

- **Vă rugăm să aveți în vedere, la utilizarea carcaselor pentru înșurubarea sub blatul de lucru, că înălțimea carcaselor nu trebuie să depășească maximul de 500 mm.**
- **Atenție: La montarea în serie, vă rugăm să folosiți tablele de forfecare Cod 920350 (pericol de strivire).**

Dimensiunile cu .../2 sunt prevăzute cu o unitate alternativă de ridicare. Datele tehnice sunt similare cu cele de la unitățile de ridicare de până acum, abateri minore. La aceste dimensiuni, panoul de comandă este diferit vizual, dar nu diferă și funcțional.

- **Introducerea acestor numere de articol se face numai după consultarea prealabilă cu departamentul de achiziții tehnice P93, tel +49 89 8391 9165; trebuie verificată disponibilitatea curentă.**
- **Țineți cont de capacitatea maximă de încărcare, care nu trebuie depășită în nici un caz! Deosebit de important în planificarea structurilor portante cu coloane.**

Descriere tehnică

| | |
|---|---|
| Tensiune nominală | 250 V |
| Blat de lucru grosime | 40 mm |
| Principiu de reglare pe înălțime | structură completă |
| Adâncime | 800 mm |
| Panou de comandă cu ecran și funcție Memory | da |
| Model | eLevel |
| Suprafața blatului de lucru | Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, semidur, nerezistent la lumină |
| Material masă lucru | Eluplan |
| Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 670 - 990 mm |
| Lățime | 2000 mm |
| Blat de lucru adâncime | 800 mm |
| Tip ștecăr intrare | F |
| Reglare pe înălțime continuă | da |
| Blat de lucru lungime | 2000 mm |
| Grosimea stratului | 2 mm |
| Strat de acoperire a blatului de lucru | Eluplan (plastic), (strat linoleum) |
| Serie | Workstation |
| Culoarea suprafeței blatului de lucru | gri închis |
| Greutate | 93 kg |
| Stație de lucru reglabilă pe înălțime | 670-990 mm |
| Model de construcție | Construcție din țevă de oțel |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 250 kg |
| Model cu reglare pe înălțime | Electric |
| Grosimea plăcii | 40 mm |
| Egalizarea înălțimii | 25 mm |

| | |
|--------------------|---|
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Masa de lucru |