

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ cu blat Eterlux de culoare deschisă, Lungime: 2000/2mm**Date comandă**

Numărul de comandă	920024 2000/2
GTIN	4067263001492
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Workstation eLevel+ cu reglare electrică pe înălțime. Reglare pe înălțime cu panou de comandă electronic. Panou de comandă cu ecran și funcție de memorare. Prin acționarea acestuia se ajustează înălțimea blatului de lucru.

Culoare:

Picior antracit RAL 7016, **neconfigurabil**.

Coloană de ridicare din aluminiu eloxat, **neconfigurabilă**.

Perete lateral și posterior gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere, configurabil**.

Notă:

- **Vă rugăm să aveți în vedere, la utilizarea carcaselor pentru înșurubarea sub blatul de lucru, că înălțimea carcaselor nu trebuie să depășească maximul de 500 mm.**
- **Atenție: La montarea în serie, vă rugăm să folosiți tablele de forfecare Cod 920350 (pericol de strivire).**

Dimensiunile cu .../2 sunt prevăzute cu o unitate alternativă de ridicare. Datele tehnice sunt similare cu cele de la unitățile de ridicare de până acum, abateri minore. La aceste dimensiuni, panoul de comandă este diferit vizual, dar nu diferă și funcțional.

- **Introducerea acestor numere de articol se face numai după consultarea prealabilă cu departamentul de achiziții tehnice P93, tel +49 89 8391 9165; trebuie verificată disponibilitatea curentă.**
- **Țineți cont de capacitatea maximă de încărcare, care nu trebuie depășită în nici un caz! Deosebit de important în planificarea structurilor portante cu coloane.**

Descriere tehnică

Blat de lucru adâncime	700 mm
Model	eLevel+
Greutate	105 kg
Înălțime cu perete dorsal	1000 mm
Suprafața blatului de lucru	Strat foarte rezistent la zgârieturi și căldură
Tensiune nominală	250 V
Serie	Workstation
Culoarea suprafeței blatului de lucru	gri deschis
Panou de comandă cu ecran și funcție Memory	da
Lățime	2000 mm
Tip ștecăr intrare	F
Reglare pe înălțime continuă	da
Grosimea stratului	2,7 mm
Principiu de reglare pe înălțime	numai cu blat de lucru
Strat de acoperire a blatului de lucru	Eterlux (melamină / rășină fenolică)
Adâncime	800 mm
Blat de lucru lungime	2000 mm
Material masă lucru	Eterlux
Blat de lucru grosime	40 mm
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	670 - 990 mm
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	670-990 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	40 mm
Egalizarea înălțimii	25 mm

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Masa de lucru