

**Bit pentru șurubelniță profilat, scurt, 1/2 inch, Pentru șuruburi: M14****Date comandă**

Numărul de comandă	642813 M14
GTIN	4062406235536
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Prodot din două părți. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acționare. Locașuri pătrate cu toleranță strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acționare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Aplicație:

Pentru șuruburi XZN.

Standard:

DIN 2324

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Lungime	55 mm
Pentru șuruburi	M14
Ø parte antrenantă	24 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil XZN
Tip produs	Bit de cheie tubulară

