

**Bit pentru șurubelniță profilat, scurt, 1/2 inch, Pentru șuruburi: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	642813 M10
GTIN	4062406235512
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Produs din două părți. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acționare. Locașuri pătrate cu toleranță strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acționare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Aplicație:

Pentru șuruburi XZN.

Standard:

DIN 2324

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Pentru șuruburi	M
Lungime	55 mm
Ø parte antrenantă	22 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil XZN
Tip produs	Bit de cheie tubulară

