



Magnet de ridicare a sarcinilor pentru materiale subțiri TP, Sarcină portantă maximă (10 mm): 400kg



Date comandă

Numărul de comandă	085985 400
GTIN	2050001660558
Clasa articolului	08P

Descriere

Execuție:

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați certificatul de verificare).

Intensitatea câmpului magnetic este optimă pentru ridicarea în siguranță a tablelor **subțiri** și a plăcilor din oțel.

Aplicație:

Pentru manevrarea și transportarea în siguranță a materialelor netede și rotunde (Cod 085990; 085992; 085995), respectiv a materialelor netede subțiri (Cod 085985).

Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Lungime maximă plană: 2000 mm

Dimensiune A: 300 mm

Dimensiune B: 352 mm

Dimensiune C: 100 mm

Dimensiune D: 74 mm

Dimensiune E: 51 mm

Descriere tehnică

Capacitate portantă maximă netedă la o grosime a materialului de 5 mm	150 kg
Dimensiune D	74 mm
Dimensiune A	300 mm
Dimensiune E	51 mm
Dimensiune C	100 mm
Dimensiune F	181 mm
Dimensiune G	40 mm
Capacitate portantă maximă netedă la o grosime a materialului de 6 mm	200 kg
Capacitate portantă maximă netedă la o grosime a materialului de 8 mm	300 kg
Lungime maximă plană	2000 mm
Greutate	15 kg
Capacitate portantă maximă netedă la o grosime a materialului de 10 mm	400 kg
Dimensiune B	352 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor