

**Garant****Freză pentru teșire la 45°, Coadă Weldon, Ø D: 23,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	216100 23,5
GTIN	4045197429605
Clasa articolului	210

**Descriere****Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Descriere tehnică**

Lungime activă $L_1$	30 mm
Ø cozii $D_s$ h6	20 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	130 mm
Ø maxim de teșire $D_{max}$	35,8 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	SD.. 090308
Număr de dinți Z	4
Ø D	23,5 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de teșire înapoi	45 grad
Unghi de reglare $\kappa$	45 grad
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard

Tip produs

Cap de frezat

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm

211750 3,8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.

219804

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.

219805

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP