

Garant**Freză pentru teșire la 45°, Coadă Weldon, Ø D: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	216100 25
GTIN	4045197133472
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	130 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	SD.. 090308
Lungime activă L_1	27 mm
Ø maxim de teșire D_{max}	37,3 mm
Ø cozii D_s h6	25 mm
Număr de dinți Z	2
Ø D	25 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de teșire înapoi	45 grad
Unghi de reglare κ	45 grad
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard

Tip produs

Cap de frezat

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.

219805

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm

211750 3,8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.

219804