

Garant**APMT 100320 TR, HB7635, Tip: INOX**

Date comandă

Numărul de comandă	215928 INOX
GTIN	4045197303301
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Plăcuțe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită și formă elicoidală a muchiilor așchietoare.

Notă:

Valorile de referință sunt valabile pentru freze Cod 215800, 215803, 215850, 215853 și 215870.

Pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 4,8$ mm.

Descriere tehnică

Tip	INOX
Avans f_z per dinte	0,12 mm
Rază la colț	2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 100320 TR
Categorie	HB7635
Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	3,5 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo PI	indicat în anumite condiții	700 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	600 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	50 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		