

Garant**Freză pentru teșire la 45°, cu filet, Ø D: 23,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	216102 23,5
GTIN	4045197469939
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SD.. 090308
Lungime activă L ₁	23 mm
Filet de prindere M	M12
Ø maxim de teșire D _{max}	35,8 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Lungimea totală L _{ges}	35 mm
Ø tăișului D _c	23,5 mm
Ø minim de intrare D _{min}	36 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Număr de dinți Z	4

Tip de coadă	cu filet
Unghi de teșire înapoi	45 grad
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219805
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219804
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8