



Furtun spiralat PU 1/4 inch cu cuplaj de siguranță din oțel eSafe Ø 8×12 mm, Lungimea utilă a furtunului: 4m



Date comandă

Numărul de comandă	080240 4
GTIN	7391390108173
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

Furtun spiralat PU foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune, spiralat, cu forță bună de retragere. Rezistent la temperaturi de la -20 °C până la 60 °C. Furtun spiralat din PU 1/4 inch, cu cuplaj de siguranță eSafe din oțel, 8 × 12 mm 4 m ISO B.

Livrare:

Inclusiv cuplaj rapid de **siguranță** din oțel Cod 080285 și niplu din oțel Cod 080290.

Descriere tehnică

Presiune maximă de lucru	10 bar
Culoarea	albastru
Racord cuplare rapidă	1/4 inch
Lungimea utilă a furtunului	4 m
Racord niplu	1/4 inch
Material	Furtun spiralat PU
Ø exterior al furtunului	12 mm
Ø interior al furtunului	8 mm
Presiune maximă de plesnire	35 bar

Tip produs

Furtun

AccesoriiCuplaj de siguranță
Filet exterior Racord filet exterior 1/4
inch

080285 1/4

Niplu cu filet exterior
Set de 5 piese Racord filet exterior 1/4
inch

080290 1/4