

Garant**Freză pentru teșire la 45°, cu filet, Ø D: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	216102 25
GTIN	4045197469946
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₂	20,7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SD.. 090308
Ø tăișului D _c	25 mm
Filet de prindere M	M12
Ø maxim de teșire D _{max}	37,3 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø minim de intrare D _{min}	37,5 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Lungimea totală L _{ges}	35 mm
Lungime activă L ₁	23 mm
Număr de dinți Z	2

Tip de coadă	cu filet
Unghi de teșire înapoi	45 grad
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219805
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219804
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8