

**Garant****Freză pentru teșire la 45°, Coadă Weldon, Tip: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	216550 10
GTIN	4045197685520
Clasa articolului	210

**Descriere****Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Descriere tehnică**

Lungime activă $L_1$	42 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	260986 HB725-1
Ø cozii $D_s$ , h6	25 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø maxim de teșire $D_{max}$	32,5 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	100 mm
Număr de dinți Z	2
Ø D	10,4 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de teșire înainte	90 grad
Unghi de reglare $\kappa$	45 grad
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

---

## Accesorii

---

Șurub de strângere

219844

---

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP

---

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm

211750 3,0

---