

**Garant****Freze pentru teșire la 45° ultraperformante, Coadă cilindrică, Ø D: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	216460 2
GTIN	4045197482143
Clasa articolului	210

**Descriere****Aplicație:**

Pentru prelucrarea eficientă a teșiturilor de mici dimensiuni. Pentru teșire normală și prin tragere la viteze mari.

**Teșire prin tragere începând de la Ref. 6.****Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,6** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 6IP**.

**Descriere tehnică**

Lungime activă $L_1$	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Ø cozii $D_s$ h6	10 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	80 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 05T104
Ø maxim de teșire $D_{max}$	8,5 mm
Număr de dinți Z	1
Ø D	2 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de teșire înapoi	45 grad
Unghi de reglare $\kappa$	45 grad

Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm	211750 0,6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219828
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP