

Garant**APMT 100305 TR, HB735, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	215882 UNI
GTIN	4045197601964
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită și formă elicoidală a muchiiilor așchietoare.

Notă:

Valorile de referință sunt valabile pentru freze Cod 215800, 215803, 215850, 215853 și 215870.

Pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 4,8$ mm.

Grosimea plăcii: 3,5 mm

Rază la colț: 0,5 mm

Descriere tehnică

Tip	UNI
Rază la colț	0,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 100305 TR
Categorie	HB735
Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	3,5 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	330 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	255 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	205 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	175 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		