

**Garant****Freză pentru teșire la 45°, cu filet, Ø D: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	216102 8
GTIN	4045197469908
Clasa articolului	210

**Descriere****Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Descriere tehnică**

Filet de prindere M	M6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Lungimea totală $L_{ges}$	23 mm
Lungime activă $L_1$	14 mm
Ø maxim de teșire $D_{max}$	20,2 mm
Ø tăișului $D_c$	8 mm
Ø $D_1$ h6	6,5 mm
Ø minim de intrare $D_{min}$	20,4 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SD.. 090308
Ø $D_2$	9,75 mm
Număr de dinți Z	1

Tip de coadă	cu filet
Unghi de teșire înapoi	45 grad
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219805
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219804
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP