

Garant**APMT 100308 TR, HB7515, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	215885 ST1400
GTIN	4045197601780
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită și formă elicoidală a muchiiilor așchietoare.

Notă:

Valorile de referință sunt valabile pentru freze Cod 215800, 215803, 215850, 215853 și 215870.

Pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Grosimea plăcii: 3,5 mm

Rază la colț: 0,8 mm

Avans f_z per dinte: 0,1 mm

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Avans f_z per dinte	0,1 mm
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 100308 TR
Categorie	HB7515

Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	3,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	440 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	310 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	260 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	250 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	210 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	210 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		