

**Garant****Freză pentru teșire la 45°, Coadă Weldon, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	216550 1
GTIN	4045197685506
Clasa articolului	210

**Descriere****Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	260982 HB725-1
Ø maxim de teșire $D_{max}$	16 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Lungimea totală $L_{ges}$	70 mm
Lungime activă $L_1$	20 mm
Ø cozii $D_s$ h6	12 mm
Număr de dinți Z	1
Ø D	1,2 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de teșire înainte	90 grad
Unghi de reglare $\kappa$	45 grad
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Șurub de strângere Tip 1

219795 1

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm

211750 1,2