

**Garant****APMT 100305 TR, HB7635, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	215920 INOX
GTIN	4045197303240
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită și formă elicoidală a muchiiilor așchietoare.

**Notă:**

Valorile de referință sunt valabile pentru freze Cod 215800, 215803, 215850, 215853 și 215870.

Pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 4,8$  mm.

**Descriere tehnică**

Tip	INOX
Avans $f_z$ per dinte	0,12 mm
Rază la colț	0,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 100305 TR
Categorie	HB7635
Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	3,5 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo PI	indicat în anumite condiții	700 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	600 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	160 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		