

**Garant****ANGT 160605 PPTR, HB7830, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	216015 ST1400
GTIN	4045197411242
Clasa articolului	21A

**Descriere**

ANGT 160605 PPTR ST1400 Rază la colț: 0,5 mm  
Avans  $f_z$  per dinte: 0,13 mm

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,13 mm
Tip	ST1400
Rază la colț	0,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ANGT 160605 PPTR
Categorie	HB7830
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	310 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	230 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	270 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		