

Garant**Freză pentru teșire la 45°, Coadă Weldon, Tip: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	216550 6
GTIN	4045197685513
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	260982 HB725-1
Ø maxim de teșire D_{max}	21 mm
Lungime activă L_1	35 mm
Lungimea totală L_{ges}	90 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Număr de dinți Z	2
Ø D	6,2 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de teșire înainte	90 grad
Unghi de reglare κ	45 grad
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm

211750 1,2

Șurub de strângere Tip 1

219795 1

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP

674252 8IP