

Garant**Freze pentru teșire la 45° ultraperformante, Coadă cilindrică, Ø D: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	216460 16
GTIN	4045197553072
Clasa articolului	210

Descriere**Aplicație:**

Pentru prelucrarea eficientă a teșiturilor de mici dimensiuni. Pentru teșire normală și prin tragere la viteze mari.

Teșire prin tragere începând de la Ref. 6.**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,6** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 6IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	110 mm
Ø maxim de teșire D_{max}	22,7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Lungime activă L_1	20 mm
Ø cozii D_s h6	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 05T104
Număr de dinți Z	5
Ø D	16 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de teșire înapoi	45 grad
Unghi de reglare κ	45 grad

Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm	211750 0,6
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219828