


**ZDET 16M532 FR-721, GH1, Tip: ALU**

**Date comandă**

Numărul de comandă	220826 ALU
GTIN	4059782504738
Clasa articolului	28E

**Descriere**
**Recomandare:**

La înlocuirea plăcuțelor amovibile vă rugăm înlocuiți șuruburile. Șuruburile de schimb sunt livrate împreună cu plăcuțele amovibile.

**Notă:**

$f_z$  pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .

$f_z$  pentru degroșare de până la  $a_{p \max}$  16 mm: 0,12 - 0,25 mm

$f_z$  pentru semifiniție  $a_p$  3 mm: 0,05 - 0,15 mm

$f_z$  pentru finiție  $a_p$  1 mm: 0,02 - 0,1 mm

Grosimea plăcuței S: 5 mm

**Descriere tehnică**

$f_z$ pentru finiție $a_p$ 1 mm	0,02 - 0,1 mm
$f_z$ pentru degroșare de până la $a_{p \max}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
Tip	ALU
$f_z$ pentru semifiniție $a_p$ 3 mm	0,05 - 0,15 mm
Rază la colț	3,2 mm

Grosimea plăcuței S	5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZDET 16M532 FR-721
Categorie	GH1
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	1640 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	1370 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	1095 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		