



## Magnet de ridicare a sarcinilor UL Plus, Sarcină portantă maximă (plan): 125kg



### Date comandă

Numărul de comandă

085995 125

GTIN

Clasa articolului

08P

### Descriere

#### Execuție:

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați <strong>certificatul de verificare</strong>).

Mâner de acționare cu funcționare silențioasă și cu blocaj de siguranță pentru mecanismul de cuplare. Verificarea preliminară a sarcinilor de ridicat cu ajutorul plăcii de siguranță garantează un factor de siguranță de 3:1.

#### Aplicație:

Pentru manevrarea și transportarea în siguranță a materialelor netede și rotunde (Cod 085990; 085992; 085995), respectiv a materialelor netede subțiri (Cod 085985).

Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Ø maxim rotund: 200 mm

Lungime maximă plană: 1500 mm

Grosime minimă a peretelui materialului neted: 20 mm

Grosime minimă a peretelui materialului rotund: 40 mm

Dimensiune A: 101 mm

Dimensiune B: 155 mm

### Descriere tehnică

Greutate	4 kg
Dimensiune D	74 mm
Lungime maximă plană	1500 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted	20 mm
Dimensiune E	64 mm
Dimensiune F	152 mm
Capacitate portantă maximă	125 kg
Capacitate portantă minimă netedă	4 kg
Capacitate portantă maximă rotundă	50 kg
Dimensiune B	155 mm
Ø maxim rotund	200 mm
Dimensiune C	69 mm
Dimensiune G	26 mm
Dimensiune A	101 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	40 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor